

PT-2010 精密烘箱

DRYING OVEN

设计标准 : ASTM E145,DIN12880

用途 : 对于一般材料的预热、干燥、物理、化学变化等能够提供一个稳定的试验空间,设计上采用热风循环方式,搭配精密温度控制系统及白金测温抵抗体、使箱内温度分布均匀。



Perfect宝大是全球检测仪器及相关服务的优秀供应商。自1991年在台湾成立以来持续为橡胶、塑胶、制鞋、食品、日化、纸品、彩印包装、箱包手袋、电子电线、纺织、运动器材、生化、制药、家用电器、办公器材、航空、航天、以及高校、研究所等科研开发领域客户提供完善的品质提升解决方案。

PERFECT

规格：

| 型号 | PT-2010A | PT-2010B |
|------|--|------------------------|
| 内箱尺寸 | 40×40×45 cm (W×D×H) | 50×50×60 cm (W×D×H) |
| 外型尺寸 | 62×52×91 cm (W×D×H) | 67×62×111 cm (W×D×H) |
| 温控范围 | 常温+5°C~200°C(300°C) | |
| 控制方式 | P.I.D. 自动温度演算 | |
| 温度解析 | 0.1°C单位显示 | |
| 感温棒 | PT100 , A 级 | |
| 控制精度 | ±0.3 °C | |
| 分布精度 | ±1%(1°C) at- room100°C | |
| 时间控制 | 0~999.9 小时 (分钟); 附 TIMER 和 HOLD 选择开关 | |
| 标准备件 | 可调式棚板 2 片 , 观测窗 (200°C以上无观测窗) | |
| 加热方式 | 热风内循环 | |
| 安全保护 | 独立 EGO 超温断电、安全过载开关 | |
| 制造材质 | 内部 SUS#304 不锈钢板、外部: 烤漆涂装 | |
| 使用电源 | 1PH , AC220V , 50/60Hz , 10A | |

备注：内箱尺寸接受客户的定制！