


PT-6086S 双显双控式剥离强度试验机

COMPUTER SYSTEM STRIPPING TESTER

设计标准：ASTM D903,GB/T2790/2791/2792,CNS11888, JIS K6854,PSTC7

用途：PT-6086S 双显双控式剥离强度试验机為本公司專為胶粘帶及胶粘剂行业所设计开发、用于各种胶粘制品不同方式剥离强度测试之试验仪器。选购不同的夹具可做 180°、90°、T 形及浮辊法（适用于高强度胶粘剂）等方式的剥离试验及胶粘剂拉伸剪切强度、劈裂强度等试验。



Perfect宝大是全球检测仪器及相关服务的优秀供应商。自1991年在台湾成立以来持续为橡胶、塑胶、制鞋、食品、日化、纸品、彩印包装、箱包手袋、电子电线、纺织、运动器材、生化、制药、家用电器、办公器材、航空、航天、以及高校、研究所等科研开发领域客户提供完善的品质提升解决方案。

PERFECT

规格：

| | |
|---------|---|
| 产品型号 | PT-6086S |
| 容量选择 | 2、5、10、20、50、100kg 任选一种 |
| 测控软件 | Windows 平台下之专业测试软件 |
| 测力准确度 | 优于±0.5% |
| 测力分辨率 | 1/500,000 |
| 力量解析度 | 1/100,000 |
| 有效测力范围 | 0.5~100%F.S |
| 变形示值准确度 | 优于±0.5% |
| 试验速度范围 | 0.5 ~ 500mm/min, 可任意设定 |
| 试验最大行程 | 最大 650mm, 不含夹具 |
| 有效试验空间 | 直径 120mm 范围 |
| 单位切换 | 包含国际单位在内的多种测量单位, 用户还可自定义所需单位 |
| 停机方式 | 上、下限安全设定, 紧急停止键, 程序力量及伸长设定, 试件破坏感测 |
| 特殊功能 | 可做持拉、持压及疲劳试验 |
| 标准配置 | 180°剥离夹具 1 付、3 片剥离钢板 50*150mm、PT-6020 手动碾压滚轮 1 只、232 数据线 1 条、仪器电源线 1 条、CD 光盘说明书 1 份、合格证 1 份、保修卡 1 份 |
| 选购配置 | 90°剥离夹具 1 只、Loop tack (环型剥离) 夹具 1 只、商务电脑 1 台 |
| 机台尺寸 | 约 57×47×120cm(W×D×H) |
| 机台重量 | 约 70kg |
| 动力 | 交流伺服马达 |
| 电源 | 1PH, AC220V, 50Hz, 10A 或指定 |
| 控制方式 | 双显双控 |



Loop tack
(环型剥离)



90° 剥离夹具



180° 剥离夹具

图1 窄面测试曲线图






图2 宽面测试曲线图




PERFECT



剥离试验测试报告

- 1. 客户名称: 宝大仪器
- 2. 测试日期: 2014-2-18
- 3. 测试批号: 00000001
- 4. 试样名称: 样品
- 5. 测试人员: 余
- 6. 测试日期: 2014-2-18
- 7. 测试速度: 300.000mm/min



| No. | 平均剥离力 (kgf) | 最大剥离力 (kgf) | 最小剥离力 (kgf) |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| 1 | 0.631 | 0.738 | 0.527 |

部門:

審批: